



Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt® su atidarymo spyruokle, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	731745 200
GTIN	4003773066859
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Dėl specialios perdavimo svirties pasiekama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Pjovimo briaunos grūdintos indukcinio būdu (apie 64 HRC).

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, keliais komponentais padengtos rankenos. **Su atidarymo spyruokle** ir integruotu užraktu.

Paskirtis:

Vieloms, kurių stiprumo jėga tempiant iki 2000 N/mm².

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

Techninis aprašymas

minkštai plieninei vielai, kurios Ø iki	6 mm
vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios Ø iki	5,2 mm
stygų vielai, kurios Ø iki	3,6 mm
visas ilgis	200 mm
Gamintojo pavadinimas	CoBolt®
Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas

Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius	su juoda antikorozine danga
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės