

LINDSTRÖM

Įstrižinio priekinio kirpimo žnyplės elektronikai, SFW, Visas ilgis: 108mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726912 108
GTIN	7314150052554
Produktų klasė	73M

Aprašymas**Modelis:**

Su tiksliai nušlifuoti ir indukcinio būdu grūdintais ašmenimis (63-65 HRC). Balto plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. **Tinka ESD**. Specialiai pagamintas kiauras lankstas su itin ilga kontaktine plokštuma, nepageidautini lanksto judesiai apribojami iki minimumo ir taip užtikrinama tiksli ašinė žiaunų padėtis.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis rutulinių guolių plienas, kaldintas šampavimo būdu.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	10,5 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,35 - 1,25 mm
visas ilgis	108 mm
Pjovimo briaunos ilgis	15 mm
Galvutės ilgis	8 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Rankena	Plastikinis apvalkalas

Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (63–65 HRC)
Medžiaga	Specialus rutulinių guolių plienas
Produkto pavadinimo požymis	SFW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės