



## Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios, W, Visas ilgis: 125Hmm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	726440 125H
GTIN	4003773043720
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Smaili forma su tvirta pjovimo briauna, specialiai kietai vielai. Reguliuojamas lankstas. Juodintos replės, plastikinės rankenos.

#### Standartas:

**DIN ISO 9654**

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	125 mm
Galvutės plotis	10,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis	14 mm
Kerpa vidutinio minkštumo plieninę vielą	0,2 - 1 mm
Kerpa kietą plieninę vielą	0,2 - 0,6 mm
Pjovimo briaunos nuožula	didelė nuosklemba
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Galvutės forma	smailos
Norma	DIN ISO 9654

Rankena	Plastikinis apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	W
Su atidarymo spyruokle	taip
su vielos laikikliu	ne
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės