

**Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, siauros, KW, visas ilgis: 130 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726680 130
GTIN	4250157116376
Produktų klasė	76B

**Aprašas****Aprašymas:**

Profesionalios lengvai kerpančios žnyplės. Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais ir tai užtikrina tikslų pjūvį. Su atidarymo spyruokle ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui.

**Medžiaga:**

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo šampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos

Medžiaga: Anglinis plienas (C70)

Galvutės plotis: 9,5 mm

Pjovimo briaunos ilgis: 8 mm

Kerpa varinę vielą iki Ø: 0,8 mm

**Techninis aprašymas**

Galvutės plotis	9,5 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,8 mm
visas ilgis	130 mm
Pjovimo briaunos ilgis	8 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Anglinis plienas (C70)
Paviršius	fosfatuotas, neatspindintis šviesos

Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip