

LINDSTRÖM

**Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, ovali galvutė, SFW, Visas ilgis: 113mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726260 113
GTIN	7314150051199
Produktų klasė	73M

**Aprašymas****Modelis:**

Siauros formos, tiksliai nušlifuoti ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. **Tinka darbui su elektronika.** Reguluojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

**Apdirbama medžiaga:**

Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas šampavimo būdu, juodintas.

**Techninis aprašymas**

Galvutės plotis	12,5 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 1,6 mm
visas ilgis	113 mm
Pjovimo briaunos ilgis	12,5 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Medžiaga	Aukštos kokybės plieno lydinys
Galvutės forma	ovalinis
Rankena	Plastikinis apvalkalas

Gamintojo metodas	indukciniu būdu grūdinti ašmenys (63–65 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	SFW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės