

LINDSTRÖM

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, ovali galvutė, KW, Visas ilgis: 108mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726280 108
GTIN	7314150050932
Produktų klasė	73M

Aprašymas**Modelis:**

Siauros formos, tiksliai nušlifotomis ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. **Tinka darbui su elektronika.** Reguluojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas šampavimo būdu, juodintas.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	8 mm
visas ilgis	108 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,1 - 0,8 mm
Pjovimo briaunos ilgis	8 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Aukštos kokybės plieno lydinys
Galvutės forma	ovalinis
Rankena	Plastikinis apvalkalas

Gamintojo metodas	indukciniu būdu grūdinti ašmenys (63–65 HRC)
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės