

HOLEX**Varžtų kirpimo replės, Visas ilgis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	732000 750
GTIN	4045197166852
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Pjovimo galvutė su valdymo svirtimi ir reguliavimo varžtu. Stabili, lakuota vamzdinė kojėlė su guminėmis rankenomis.

Paskirtis:

Pjaustyti plieną, kurio stiprumo jėga tempiant iki maždaug 1200 N/mm².

Apdirbama medžiaga:

Peiliai iš legiruotojo chromo plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukcinio būdu.

Atsarginė dalis:

žr. Nr. 732040

Techninis aprašymas

apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm ² iki Ø	12 mm
visas ilgis	750 mm
vienanariams strypams iki 40 HRC arba 1200 N/mm ²	8 mm
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

Priedai

Atsarginė galvutė su varžtais Visas ilgis 750 mm	732040 750
--	------------