

► LINDSTRÖM

Priekinio įstrižinio kirpimo žnyplės elektronikai su ilgomis žiaunomis ir grioveliais, SFW, Visas ilgis: 118 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	726880 118
GTIN	7314150051427
Produktų klasė	73M

Aprašymas

Modelis:

Siauros formos, tiksliai nušlifotomis ir indukcinio būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 – 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Geltono plastiko rankenų apvalkalas iš antistatinės medžiagos, su atidarymo spyruokle. **Tinka ESD**. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės plieno lydinys, kaldintas šampavimo būdu, juodintas.

Pjovimo briaunos nuožula: labai maža nuosklemba

Galvutės ilgis: 18 mm

Galvutės plotis: 10 mm

Kerpa varinę vielą iki Ø: 0,2 - 0,8 mm

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	10 mm
visas ilgis	118 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	0,2 - 0,8 mm
Galvutės ilgis	18 mm
elektros izoliacija	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Šarnyras	reguliuojamas

Žiaunų modelis	ilgas, su grioveliu
Rankena	rankenos su plastiko danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (63–65 HRC)
Medžiaga	Aukštos kokybės plieno lydinys
Paviršius	juodintas
Produkto pavadinimo požymis	SFW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės