

VBW**Varžtų kirpimo replės UNIBOLT®, Visas ilgis: 610mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	733500 610
GTIN	4005887563309
Produktų klasė	73L

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo galvutė su perdavimo svirtimi ir reguliavimo varžtu. Gnybtus galima paprastai ir tiksliai reguliuoti naudojant ekscentrinį varžtą. Kaldinta šampavimo būdu, fiksatorius su ypač didele buferine zona, lakuotos vamzdinės kojelės.

Paskirtis:

Skirtos kirpti normalaus kietumo ir itin kietam plienui iki 48 HRC (apie 1600 N/mm² atsparumas tempimui).

Apdirbama medžiaga:

Peilio galvutė iš specialaus įrankinio plieno, pjovimo briaunos papildomai grūdintos indukcinio būdu.

Atsarginė dalis:

Atsarginė pjovimo galvutė Nr. 734110.

Techninis aprašymas

visas ilgis	610 mm
apvaliam plienui iki 48 HRC arba 1600 N/mm ² iki Ø	7 mm
apvaliam plienui iki 19 HRC arba 800 N/mm ² iki Ø	9 mm
apvaliam plienui iki 40 HRC arba 1200 N/mm ² iki Ø	8 mm
Pjovimo galia	<48 HR
su ribotuvu	taip
Gamintojo pavadinimas	UNIBOLT®

Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	raudonai dažyti
su patikslinamojo reguliavimo varžtu	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

Priedai

Atsarginė pjovimo galvutė su varžtais Visas ilgis 610 mm	734110 610
--	------------