

**Garant**
**Prailgintas spiralinis grąžtas FS, TiAlN, Ø DC h8 × bendras ilgis: 8X390mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116280 8X390
GTIN	4045197029225
Produktų klasė	11B

**Aprašymas**
**Modelis:**

Viršūnės forma C.

**Privalumai:**

**Ypatingai tinka gręžimui sudėtingomis sąlygomis**, pvz., nepakankamai aušinant pjovimo briaunas dėl prasto drožlių pašalinimo.

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Pastaba:**

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	265 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	390 mm
Norma	DIN 1869
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	253 mm

Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Tipas	FS
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	60 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	38 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	38 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	22 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		