

**Bukas pincetas, galiukai 3 mm pločio, 145 mm, forma 40, Medžiaga: TITAN****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	727550 TITAN
GTIN	4045197993038
Produktų klasė	76B

**Aprašymas****Modelis:**

viduje rifliuotas. Grynas titanas, **nerūdijantis**, atsparus rūgštims, absoliučiai antimagnetinis, labai elastingas, beveik nedylantis, atsparus karščiui iki maždaug 800° C.

**Techninis aprašymas**

Medžiaga	Grynasis titanas, nerūdijantis
Ilgis	145 mm
Viršūnės plotis	3 mm
viršūnės savybės	bukos, vidus rifliuotas
Viršūnės forma	40
Keičiama viršūnė	ne
Produkto rūšis	Pincetas