

Garant**Prailgintas spiralinis grąžtas FS, TiAlN, Ø DC h8 × bendras ilgis: 4X280mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116280 4X280
GTIN	4045197029034
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Viršūnės forma C.

Privalumai:

Ypatingai tinka gręžimui sudėtingomis sąlygomis, pvz., nepakankamai aušinant pjovimo briaunas dėl prasto drožlių pašalinimo.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	190 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	280 mm
Norma	DIN 1869
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	184 mm

Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Tipas	FS
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	60 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	38 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	38 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		