

VBW

Vamzdinis raktas, Vamzdžio Ø: 3in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	810700 3
GTIN	4005887271204
Produktų klasė	83E

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

VBW vamzdžio suėmimui trimis arba keturiais taškais. Taip galima tvirtai ir nedeformuojant suimti šešiabriaunes varžtines jungtis ir plokščias detales. Rankena su **neslidžiu** plastikiniu apvalkalu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	120 mm
visas ilgis	700 mm
Vamzdžio Ø	3 in
Žiočių kampas	45 laipsniai
Rankenos modelis	dengta neslystančiu plastikumu
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta induktyviu būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
švediška forma	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

