

HOLEX**Vamzdinis raktas su S formos žiotimis, Vamzdžio Ø: 1 in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	810600 1
GTIN	4045197167040
Produktų klasė	82A

Aprašymas**Modelis:**

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

HOLEX su **S formos žiotimis** vamzdžio suėmimui trimis taškais. (modelis už mažesnę kainą).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Techninis aprašymas

Vamzdžio Ø	1 in
Užveržimo tarpas	45 mm
visas ilgis	320 mm
Žiočių kampas	45 laipsniai
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta indukcinio būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
S žiotys	taip
švediška forma	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

Priedai

Veržlė su sraigtinėmis įraižomis Tipas 1

810520 1