



Vamzdinis raktas, greitai reguliuojamas, Vamzdžio Ø: 2in



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 810750 2 |
| GTIN | 4049002104237 |
| Produktų klasė | 86A |

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma, su plonomis, 45° kampu lenktomis žiotimis. Visos kaldintos. Ypatingai patogiu dirbti dėl patentuoto, **laiką taupančio greitojo reguliatoriaus** ir integruotos apsaugos nuo suspaudimo, kad būtų išvengta sužalojimo prispaudžiant. S formos žiotys vamzdžio suėmimui trijuose taškuose. Rankena su **neslidžiu plastikiniu apvalkalu**.

Standartas:

DIN 5234

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| visas ilgis | 560 mm |
| Užveržimo tarpas | 70 mm |
| Vamzdžio Ø | 2 in |
| Žiočių kampas | 45 laipsniai |
| Rankenos modelis | dengta neslystančiu plastikumu |
| Žiočių pagerinimas | grūdinta induktyviu būdu |
| Replių medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Norma | DIN 5234 |
| Produkto rūšis | Vamzdinės replės |

