

HOLEX**Vamzdinis raktas su S formos žiotimis, Vamzdžio Ø: 1.1/2in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	810500 1.1/2
GTIN	4045197237477
Produktų klasė	82A

Aprašymas**Modelis:**

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

HOLEX su **S formos žiotimis** vamzdžio suėmimui trimis taškais. Rankena su **neslidžiu** plastikiniu apvalkalu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Techninis aprašymas

Vamzdžio Ø	1 1/2 in
Užveržimo tarpas	63 mm
visas ilgis	420 mm
Žiočių kampas	45 laipsniai
Rankenos modelis	dengta neslystančiu plastikumu
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta indukcinio būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
S žiotys	taip
švediška forma	taip

Produkto rūšis

Vamzdinės replės

Priedai

Veržlė su sraigtinėmis įraižomis Tipas 1.1/2

810520 1.1/2