

**HOLEX****Vamzdinis raktas su S formos žiotimis, Vamzdžio Ø: 3in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	810500 3
GTIN	4045197237491
Produktų klasė	82A

**Aprašymas****Modelis:**

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

**HOLEX** su **S formos žiotimis** vamzdžio suėmimui trimis taškais. Rankena su **neslidžiu** plastikiniu apvalkalu.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	630 mm
Užveržimo tarpas	110 mm
Vamzdžio Ø	3 in
Žiočių kampas	45 laipsniai
Rankenos modelis	dengta neslystančiu plastikumu
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
S žiotys	taip
švediška forma	taip

Produkto rūšis

Vamzdinės replės

---

## Priedai

Veržlė su sraigtinėmis įraižomis Tipas 2

810520 2