

# VBW

## Vamzdinis raktas, Vamzdžio Ø: 1in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	810700 1
GTIN	4005887270900
Produktų klasė	83E

### Aprašymas

#### Modelis:

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.

**VBW** vamzdžio suėmimui trimis arba keturiais taškais. Taip galima tvirtai ir nedeformuojant suimti šešiabriaunes varžtines jungtis ir plokščias detales. Rankena su **neslidžiu** plastikiniu apvalkalu.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

### Techninis aprašymas

visas ilgis	315 mm
Vamzdžio Ø	1 in
Užveržimo tarpas	55 mm
Žiočių kampas	45 laipsniai
Rankenos modelis	dengta neslystančiu plastikumu
Gamintojo metodas	visos kaldintos
Žiočių pagerinimas	grūdinta induktyviu būdu
Replių medžiaga	Chromo vanadžio plienas
švediška forma	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

