

HOLEX**Diržinis vamzdinis raktas, Juostos plotis / ilgis: 27/930mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	811400 27/930
GTIN	4045197225887
Produktų klasė	82A

Aprašymas**Modelis:**

Profilinis kotas, tvirta, dilimui atspari, neslidi audinio juosta, keičiama.

Paskirtis:

Užveržti apvalias dalis, visų pirma didesnio Ø.

Ypač tinka detalėms su chromuotu, poliruotu paviršiumi (santechninei armatūrai).

Atsarginė dalis:

Atsarginis diržas diržiniam vamzdžių raktui žr. Nr. 811410.

Techninis aprašymas

Juostos plotis	27 mm
Užspaudimo plotis Ø	230 mm
Juostos ilgis	930 mm
Užspaudimo plotis Ø	1 - 8 in
visas koto ilgis	300 mm
Juostos medžiaga	neslidus audinys
Produkto rūšis	Vamzdinės replės

Priedai

Atsarginis diržas diržiniam vamzdžių raktui Juostos plotis /
ilgis 27/930 mm

811410 27/930