

**Garant****Izoliacijos nuėmimo replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	728755 160
GTIN	4045197501653
Produktų klasė	71B

**Aprašymas****Modelis:**

Lenktos žiaunos su V formos ašmenimis (maksimaliai iki 5 mm išorinio Ø). Judrus lankstas su atidarymo spyruokle. Su skersmens reguliavimo varžtu.

Rankenos su kelių komponentų apvalkalu, **izoliuotos iki 1000V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Chromuotos replės.

**Apdirbama medžiaga:**

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	160 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ašmenų forma	Prizminiai ašmenys
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga	Anglinis plienas (C70)
Paviršius	chromuotos
Su atidarymo spyruokle	taip

su reguliavimo varžtu skerspjūvio nustatymui

taip

Produkto rūšis

pjaunančios žnyplės