



Reguliuojamas veržliaraktis su pasukama žiauna, Visas ilgis: 205mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	813930 205
GTIN	7314150103447
Produktų klasė	83F

Aprašymas

Modelis:

Su ergonomiška rankena iš termoplastinio elastomero. Žiočių padėtis 15°. Kaldintas šampavimo būdu, grūdintas ir chromuotas. **Reguliuojamas veržliaraktis**, pasukus judinamą, dantytą žiauną į vidų, virsta **vamzdiniu raktu**. Dantytą žiauną grūdinta induktyviu būdu, suimtą detalę laiko patikimai.

Standartas:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Techninis aprašymas

visas ilgis	205 mm
maksimalus rakto dydis	28 mm
visas ilgis	8 in
Svoris	272 g
Norma	ASME B107.8M-2003
Norma	ISO 6787
Žiočių padėtis	15 laipsniai
Gamintojo metodas	preciziškai užgrūdintas ir apsaugotas nuo rūdžių
Medžiaga	Aukštos kokybės plieno lydinys
Paviršius	chromuotas

nekibirkščiuojantis	ne
Keičiamos lūpos	taip
Padalos	taip
Terkšlės funkcija	ne
Rankenos apvalkalas	taip
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis