



Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 180mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	813700 180
GTIN	4003773035466
Produktų klasė	83D

Aprašymas

Modelis:

Lygiagrečios, lygios žiaunos; chromuotas modelis.

Nustatyta padėtis fiksuojama mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia **dirbti terkšlės principu**. **Lazeriu išdegintos skalės padalos** (priekyje – **metrinės**, o gale – **colinės**), leidžia iš anksto nustatyti veržliarakčio dydį.

Reguliuojami veržliarakčiai chromuoti, rankenos padengtos plastikumu.

Paskirtis:

Atsargiai suimami varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t. t.

Pastaba:

Kumšteliu galima įsigyti Nr. 813725.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	0 - 40 mm
Žiočių ilgis	22 mm
visas ilgis	180 mm
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

Priedai

705910 180

Atsarginių dalių rinkinys reguliuojamiems veržliarakčiams
Tipas 180

Tausojančios žiaunos reguliuojamam veržliarakčiui 6 vnt.
Dydis 180

813725 180