



## Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 250mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	813700 250
GTIN	4003773033837
Produktų klasė	83D

### Aprašymas

#### Modelis:

**Lygiagrečios, lygios** žiaunos; chromuotas modelis.

**Nustatyta padėtis fiksuojama** mygtuko paspaudimu ir užveržimo svirtimi stipriai suspaudžiamos žiaunos. Eiga tarp užspaudžiamųjų paviršių leidžia **dirbti terkšlės principu**. **Lazeriu išdegintos skalės padalos** (priekyje – **metrinės**, o gale – **colinės**), leidžia iš anksto nustatyti veržliarakčio dydį.

Reguliuojami veržliarakčiai chromuoti, rankenos padengtos plastikumu.

#### Paskirtis:

**Atsargiai suimami** varžtai, veržlės, chromuotos detalės ir t. t.

#### Pastaba:

Kumšteliu galima įsigyti Nr. 813725.

### Techninis aprašymas

Žiočių ilgis	30 mm
Užveržimo tarpas	0 - 52 mm
visas ilgis	250 mm
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

### Priedai

813725 250

Tausojančios žiaunos reguliuojamam veržliarakčiui 6 vnt.  
Dydis 250

---