



## Kabelių įtraukimo virvė iš stiklo pluošto Kati® Blitz compact plastikinėje dėžėje, Juostos ilgis: 20m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	814870 20
GTIN	4044489018206
Produktų klasė	86A

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 mm** storio stiklo pluošto virvė, **atspari tempimui** ir tuo pačiu **labai lanksti**; puikiai tinka kabeliui pratempti sudėtingomis sąlygomis jau patiestuose vamzdžiuose arba kai vamzdžiai yra labai vingiuoti.

Abiejuose galuose priklijuotos galinės įvorės su M5 sriegiu, prie kurio galima pasirinktinai tvirtinti spyruoklines kreipiamąsias galvutes, traukimo virves arba traukiamąsias ašas. Galimas iki 30 mm spindulio.

#### Tiekimo sudėtis:

Su priedais, viskas saugiai sudėta į plastikinę apvalią dėžę: 2 spyruoklinės kreipiamosios galvutės Ø 7 ir Ø 10 mm, 5 ašos, 1 kabelio traukimo virvė 6 9 mm, 5 galinės įvorės, 3 jungiamosios įvorės, 1 specialūs klizai 3 g, 1 Power Disk.

### Techninis aprašymas

Juostos ilgis	20 m
Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks.	1 kN
Maksimali įkabinimo juostos apkrova	5 kN
Produkto rūšis	Kabelių įtraukimo įrankiai

**Priedai**

Stūmimo rankena Easy Grip	814775
Kabelių slydimo medžiaga	814760
Spyruoklinė rutulinė viršūnė M5 Galvos Ø 7 mm	814720 7
Kabelio traukiamoji virvė M5 Tipas 6	814710 6
Kabelio traukiamoji virvė M5 Tipas 10	814710 10
Klijai	814750
Įvorė M5	814740
Lemputė M5 su ąselė	814730
Spyruoklinė rutulinė viršūnė M5 Galvos Ø 10 mm	814720 10