



Kabelių įtraukimo virvė iš stiklo pluošto Kati® Blitz compact plastikinėje dėžėje, Juostos ilgis: 50m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	814870 50
GTIN	4044489018503
Produktų klasė	86A

Aprašymas

Modelis:

3 mm storio stiklo pluošto virvė, **atspari tempimui** ir tuo pačiu **labai lanksti**; puikiai tinka kabeliui pratempti sudėtingomis sąlygomis jau patiestuose vamzdžiuose arba kai vamzdžiai yra labai vingiuoti.

Abiejuose galuose priklijuotos galinės įvorės su M5 sriegiu, prie kurio galima pasirinktinai tvirtinti spyruoklines kreipiamąsias galvutes, traukimo virves arba traukiamąsias ašas. Galimas iki 30 mm spindulio.

Tiekimo sudėtis:

Su priedais, viskas saugiai sudėta į plastikinę apvalią dėžę: 2 spyruoklinės kreipiamosios galvutės Ø 7 ir Ø 10 mm, 5 ašos, 1 kabelio traukimo virvė 6 9 mm, 5 galinės įvorės, 3 jungiamosios įvorės, 1 specialūs klizai 3 g, 1 Power Disk.

Techninis aprašymas

Juostos ilgis	50 m
Maksimali įkabinimo juostos apkrova	5 kN
Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks.	1 kN
Produkto rūšis	Kabelių įtraukimo įrankiai

Priedai

Kabelių slydimo medžiaga	814760
Spyruoklinė rutulinė viršūnė M5 Galvos Ø 7 mm	814720 7
Kabelio traukiamoji virvė M5 Tipas 10	814710 10
Spyruoklinė rutulinė viršūnė M5 Galvos Ø 10 mm	814720 10
Lemputė M5 su ašselė	814730
Stūmimo rankena Easy Grip	814775
Kabelio traukiamoji virvė M5 Tipas 6	814710 6
Įvorė M5	814740
Klijai	814750