



## Vamzdžių pjoviklis su 3 pjovimo ratukais plieniniams vamzdžiams, Vamzdžiams iki: 2 in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	815100 2
GTIN	4018754241910
Produktų klasė	83A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Korpusas** iš nerūdijančiojo plieno, kaldinto šampuojant; dilimui atsparus sraigtas su plastikine rankena. **Pjovimo ratukai** plieniniams vamzdžiams iš aukštos kokybės plieno, tiksliai grūdinti, kad būtų patvaresni. **Kreipiamieji ratukai** iš specialaus plieno, chromuoti.

#### Paskirtis:

Tiksliam vamzdžių atpjovimui stačiu kampu.

Šiuo vamzdžių pjovikliu galima pjauti jau patiestus vamzdžius. Dėl terkšlinio principo darbu užtenka vietos pasisukant 120°.

Pjovimo ratuko Ø: 41 mm

Pjovimo ratuko plotis: 19 mm

Pjovimo ratuko kiaurymė: 9 mm

vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 1/8–2 in

### Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko kiaurymė	9 mm
Pjovimo ratuko plotis	19 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	1/8–2 in
Pjovimo ratuko Ø	41 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius	0
Pjovimo ratukų skaičius	3
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

---

**Priedai**

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis  
Vamzdžiams, kurių Ø iki 54 mm

814920 54

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis  
Vamzdžiams, kurių Ø iki 54E mm

814920 54E

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis  
Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm

814920 35

Atsarginis pjovimo ratukasplieniniams vamzdžiams

815250