



## Izoliacijos nuėmimo šoninio kirpimo žnyplės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	728780 160
GTIN	4003773040279
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Induktyvaus grūdinimo preciziniai ašmenys (apie 60 HRC) minkštai vielai. Precizinis izoliacijos nuėmimo peilis viengysliams (masyviems) laidams 1,5 ir 2,5 mm<sup>2</sup>. Kojelės su storasienu apvaskalu **iki 1000V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Paskirtis:

Idealiai tinka elektros instaliacijos darbams.

#### Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, replės chromuotos, rankenos su daugiakomponenčiu apvaskalu.

### Techninis aprašymas

Kerpa minkštą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	160 mm
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių Ø	1,5 mm <sup>2</sup>
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių Ø	2,5 mm <sup>2</sup>
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas

Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės