



## Elektriko atsuktuvas Pozidriv ir Classic varžtams izoliuotas, Kryžminių įpjovų dydis: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	668380 3
GTIN	7610733064502
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

**Ergonomiška rankena** su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.

**Geležtė** iš PB Swiss Tools ypatingo liejinio, pasižyminčio didžiausiu įmanomu kietumu ir plastiškumu.

#### Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

### Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	150 mm
Varžtų Ø	5,3–7,2 mm
Kryžminių įpjovų dydis	3
visas ilgis	270 mm
Serija	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Produkto rūšis	Atsuktuvai

