



## Montažinės replės izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	728787 200
GTIN	4003773075097
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalios replės elektros instaliacijos darbams su sraigtinio lankstu tiksliam ir laisvam replių judėjimui.

- Plokščių ir apvalių detalių sugriebimui.
- Vielos ir varinių laidų lankstymui.
- Potinkinių kištukinių lizdų išvalymui ir praplatinimui.
- Pjauti varinius laidus iki  $\varnothing$  15 mm ( $5 \times 2,5$  mm<sup>2</sup>).
- Izoliacijos nuėmimui nuo varinių laidų 0,75 iki 1,5 mm<sup>2</sup> ir 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Kabelių antgalių užspaudimui 0,5 iki 2,5 mm<sup>2</sup>.

Kojelės su apvakalu iki 1000 V izoliuotos pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

#### Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas, replės chromuotos, rankenos su daugiakomponenčiu apvakalu.

### Techninis aprašymas

Kerpa iki $\varnothing$	15 mm
visas ilgis	200 mm
Pjovimo galia	5×2,5 mm <sup>2</sup>
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių $\varnothing$	0,7 – 1,5 mm <sup>2</sup>
Izoliacijos nuėmimas nuo laidų, kurių $\varnothing$	2,5 mm <sup>2</sup>
kabelių antgaliams	0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
Svoris	280 g

Šarnyras	prisuktas
Su atidarymo spyruokle	ne
Rankena	Daugiakomponentis apvalkalas
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės