



Elektriko atsuktuvas Phillips ir Classic varžtams izoliuotas, Kryžminių įpjovų dydis: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	668370 2
GTIN	7610733064427
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.

Geležtė iš PB Swiss Tools ypatingo liejinio, pasižyminčio didžiausiu įmanomu kietumu ir plastiškumu.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Techninis aprašymas

Kryžminių įpjovų dydis	2
Varžtų Ø	3,1 – 5,2 mm
Geležtės ilgis	100 mm
visas ilgis	205 mm
Serija	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis	Atsuktuvai

