

LOCTITE**Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 2701_EGFD**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai kljai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Skystas varžtų fiksatorius.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtas** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). Idealiai tinka naudoti ant pasyvių paviršių, pvz., stipriai legiruotas CrNi plienas.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 2701
minimalus atitrūkimo momentas	38 Nm

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
kai sriegio dydis M iki	M20
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Temperatūros ribos	-55 - 150 °C
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	galvanizuoti paviršiai
Forma	skyst.
tinka medžiagoms	Metalas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	17 mėnuo
Užsiliepsnoj. temperat.	93 °C
Spalva	žalia
Užpildymo kiekis	50 ml
Savybė	sandarinimas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	atsparus vibracijai
Savybė	tolerantiškas alyvai
Savybė	sumažina strigimą
Darbinis kietumas pagal	6 h
Kietumas tempiant pagal	10 min
Dinaminis klampumas	500 - 900 mPas
Išardymas	sunkus
Stiprumo klasė	labai tvirtas
Tankis	1,1 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas

