

LOCTITE**Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 222_EGFD**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klėjai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Skystas varžtų fiksatorius.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtas** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). Mažo tvirtumo, lengva išmontuoti, tinka visiems metalams ir pasyvioms medžiagoms.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 222
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas

kai sriegio dydis M iki	M36
minimalus atitrūkimo momentas	6 Nm
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
tinka medžiagoms	Metalas
Savybė	chaotropinis
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	sumažina strigimą
Savybė	atsparus vibracijai
Forma	skyst.
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Užsilepsnoj. temperat.	100 °C
Temperatūros ribos	-55 - 150 °C
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
Spalva	violetinė
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Užpildymo kiekis	50 ml
Darbinis kietumas pagal	6 h
Kietumas tempiant pagal	15 min
Dinaminis klampumas	900 - 1500 mPas
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Stiprumo klasė	mažo tvirtumo
Tankis	1,08 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas