

LOCTITE

Varžtų fiksatorius, 50 ml, Gamintojo pavadinimas: 243_EGFD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai kljai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Skystas varžtų fiksatorius.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtas** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). vidutinio tvirtumo, fiksuoja varžtus ir tuo pačiu metu juos sandarina.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 243
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
minimalus atitrūkimo momentas	26 Nm

Duomenų lapai

kai sriegio dydis M iki	M36
Užsiliepsnoj. temperat.	93 °C
Spalva	mėlyna
tinka medžiagoms	Metalas
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	Jungtis
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Savybė	chaotropinis
Savybė	tolerantiškas alyvai
Savybė	atsparus vibracijai
Savybė	sandarinimas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	sumažina strigimą
Forma	skyst.
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Užpildymo kiekis	50 ml
Darbinis kietumas pagal	2 h
Kietumas tempiant pagal	10 min
Dinaminis klampumas	1300 - 3000 mPas
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Tankis	1,15 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas

