

**Garant****Plastikinių vamzdžių pjoviklis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	818160
GTIN	4045197675866
Produktų klasė	81C

**Aprašymas****Modelis:**

Korpusas iš aliuminio slėginio liejinio su 3 kreipiamaisiais ratukais, iš jų 1 reguliuojamas (po 1 padėtį vamzdžiams iki 110 mm ir nuo 110-127mm), kad optimaliai prisiderintų prie vamzdžio Ø. Terkšlės principu ir grįžtamąja spyruokle **greitai reguliuojamas sraigtas**. Ergonomiška rankena. Pjovimo ratukas su PTFE nekibia danga lengvesniam darbui, ypač su storiasieniais plastikiniais vamzdžiais. Išimamas rankinis užvartų nuėmiklis su **TiN danga dengta S20 geležte**.

**Paskirtis:**

PE, PP, VPE, PB ir PVDF vamzdžių pjovimui. **Pakeitus pjovimo ratuką, galima pjauti ir varinius, aliuminius ir plonasienius nerūdijančiojo plieno vamzdžius.** (Galima užsisakyti papildomai.)

**Atsarginė dalis:**

Atsarginis pjovimo ratukas plastikiniams ir kompozitinių medžiagų vamzdžiams Nr. 818170 ir variniams, aliuminiams bei nerūdijančiojo plieno vamzdžiams Nr. 818175.

Pjovimo ratuko Ø: 51 mm

Pjovimo ratuko plotis: 11 mm

Pjovimo ratuko kiaurymė: 8 mm

vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 50 - 127 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo ratuko Ø	51 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	50 - 127 mm
Pjovimo ratuko plotis	11 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė	8 mm

Kreipiamųjų ratukų skaičius	3
Pjovimo ratukų skaičius	1

---

## Priedai

Atsarginis pjovimo ratukas variui / aliuminiui / nerūdijančiajam plienui	818175
Universalus užvartų nuėmiklis, 2K rankena su 3 geležtėmis (S10, S20, S35)	838410
Atsarginis pjovimo ratukas plastikiniams ir kompozicinių medžiagų vamzdžiams	818170