



## Šaltkalvio plaktukas su apsaugine koto įvove, Svoris be koto: 800g



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 750100 800    |
| GTIN             | 4016134506703 |
| Produktų klasė   | 73V           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Su **riešutmedžio kotu** lenktos formos, lakuotas. Plaktuko galva numetama ir nušlifuojama pagal dydį. Kruopščiai grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti. Nuo dyd. 200 su plienine koto apsauga.

#### Standartas:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752200, o dydžiui 50 Nr. 751700 250 ir dydžiui 100 Nr. 751700 260.

#### Pastaba:

**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 750110

### Techninis aprašymas

|                |           |
|----------------|-----------|
| Svoris be koto | 800 g     |
| Koto ilgis     | 350 mm    |
| Produkto rūšis | Plaktukas |

---

## Priedai

Riešutmedžio kotas su žiediniu pleištu Koto ilgis 350 mm

752200 350