

RIDGID**Vamzdžių pjoviklis INOX (VA) / varis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	819475
GTIN	95691318039
Produktų klasė	83R

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija atlaiko dideles apkrovas, 6 arba 12 kreipiamųjų ratukų užtikrina pjūvių preciziškumą. Ypač greitas ir jėgas tausojantis darbas **kreipiamaisiais ir pjovimo ratukais su rutuliniais guoliais**. Su atsarginiu pjovimo ratuku.

Paskirtis:

Specialiai skirtas pjauti nerūdijančio plieno ir cinkuotus C plieno vamzdžius (sienelių storis iki 3 mm), tačiau tinka ir aliumininiais bei variniams vamzdžiams.

Pjovimo ratuko Ø: 22 mm

Pjovimo ratuko plotis: 8 mm

Pjovimo ratuko kiaurymė: 8 mm

vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 6 - 65 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko kiaurymė	8 mm
Pjovimo ratuko Ø	22 mm
Pjovimo ratuko plotis	8 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	6 - 65 mm
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

Priedai

Ratukų su rutuliniais guoliais rinkinys 6 vnt.	819479
Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 54E mm	814920 54E
Atsarginių pjovimo ratukų rinkinys, 2 vnt.	819480
Ritininių kaiščių rinkinys 2 dalių	819478
Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 54 mm	814920 54
Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm	814920 35
Ritininis kaištis	819477