

RIDGID
Peddinghaus**Terkšlinis vamzdžių pjoviklis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	819370
GTIN	95691325730
Produktų klasė	83R

Aprašymas**Modelis:**

Du viename Mini vamzdžių pjoviklis, su **terkšlės funkcija**. Lengva, ergonomiška terkšlės rankena iš aliuminio slėginio liejinio. Integruotą mažąjį vamzdžių pjoviklį galima naudoti ir be terkšlės rankenos.

Paskirtis:

Nepaprastai patogus darbas naudojant terkšlinę rankeną, ypač sunkiai prieinamose vietose. Varinių, aliumininių ir žalvarinių vamzdžių pjovimui.

Pjovimo ratuko Ø: 19 mm

Pjovimo ratuko plotis: 3 mm

Pjovimo ratuko kiaurymė: 4,8 mm

vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 6 - 28 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko kiaurymė	4,8 mm
Pjovimo ratuko Ø	19 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	6 - 28 mm
Pjovimo ratuko plotis	3 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius	2
Pjovimo ratukų skaičius	1
tinka žaliavai	Varis

tinka žaliavai	Žalvaris
tinka žaliavai	Aliuminis
su terkšlės funkcija	taip
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

Priedai

Ritininis kaištis	819476
Atsarginis pjovimo ratukas	819375
Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm	814920 35
Ritinių kaiščių rinkinys 2 dalių	819478
Ritininis kaištis	819477
Ritininis kaištis	819376
Ritininis kaištis	819377
Atsarginių ratukų rinkinys 2 vnt.	819378