



Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „ProTest“, Maksimalus sukimo momentas: 400Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

654460 400

GTIN

5060922231307

Produktų klasė

66D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtas korpusas iš aliuminio liejinio.
- Didelis LCD ekranas.
- Paprastas valdymas - tikrinimo būdas ir kt. pasirenkamas piktogramomis klaviatūroje.
- Vartotojo individualiai įvedamos reikiamo sukimo momento viršutinės ir apatinės tolerancijos ribos; akustinis arba optinis signalas (3 LED-ais) pasiekus arba viršijus reikiamą sukimo momentą.
- 3 taikymo režimai: nuolatinis, lenkimo taško aptikimas ir maksimalios vertės rodmuo.

Privalumai:

- Kontrolinis patikrinimas pagal DIN EN ISO 6789; tereikia tik įvesti reikalingą vertę - likusį darbą atlieka tikrintuvas.
- Rodmenys ekrane - 11 kalbų.
- Tikrinti galima horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
- Ekraną ir matavimo verčių daviklį galima atskirti vieną nuo kito.

Paskirtis:

Dešininės eigos dinamometriniams įrankiams nustatyti ir kalibruoti.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo verčių keitiklis, indikatorius, maitinimo iš tinklo blokas, RS232C kabelis prijungimui prie kompiuterio arba spausdintuvo, 2 tvirtinimo varžtai ir kvadratinis adapteris tvirtame lagamine, **yra UKAS kalibravimo sertifikatas.**

Pastaba:

Sieninis laikiklis Nr. 654462.

Techninis aprašymas

Adapteris su kvadratu	3/8 in
Adapteris su kvadratu	1/2 in
Adapteris su kvadratu	3/4 in
Svoris	6,4 kg
Matavimo verčių keitiklio plotis	106 mm
Indikatoriaus aukštis	128 mm
Matavimo verčių keitiklio gylis	185 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	8 - 400 Nm
Indikatoriaus plotis	185 mm
maksimalus sukimo momentas	400 Nm
Matavimo verčių keitiklio aukštis	100 mm
Indikatoriaus gylis	104 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±0,5 %
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Sąsaja	RS232C sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Kalibravimas dešinėje Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 400

020120 400

020150 1000/2

DAkKS kalibravimas iš abiejų pusių Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm

Galimas DAkKS kalibravimas iš dešinės. Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 1000

020130 1000

Priedai

Sieninis laikiklis, skirtas ProTest

654462