

**Ištekinimo peilių rinkinys plienui, be VA, dešinin., Tipas: SET09****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260038 SET09 |
| GTIN | 4045197905574 |
| Produktų klasė | 29W |

Aprašymas**Modelis:**

Be vidinio aušinimo.

Tiekimo sudėtis:

Plastikiniame lagamine.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Laikiklio ISO kodas | S16Q SCLCR09 |
| Laikiklio ISO kodas | S20R SCLCR09 |
| Laikiklio ISO kodas | S25R SCLCR09 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 20 mm |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 25 mm |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 28 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 15 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 18 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 23 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 10,7 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 10,5 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 14,5 mm |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešinin. |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659906 500 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |