



Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „ProTest“, Maksimalus sukimo momentas: 1500Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	654460 1500
GTIN	5060922231314
Produktų klasė	66D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtas korpusas iš aliuminio liejinio.
- Didelis LCD ekranas.
- Paprastas valdymas - tikrinimo būdas ir kt. pasirenkamas piktogramomis klaviatūroje.
- Vartotojo individualiai įvedamos reikiamo sukimo momento viršutinės ir apatinės tolerancijos ribos; akustinis arba optinis signalas (3 LED-ais) pasiekus arba viršijus reikiamą sukimo momentą.
- 3 taikymo režimai: nuolatinis, lenkimo taško aptikimas ir maksimalios vertės rodmuo.

Privalumai:

- Kontrolinis patikrinimas pagal DIN EN ISO 6789; tereikia tik įvesti reikalingą vertę - likusį darbą atlieka tikrintuvas.
- Rodmenys ekrane - 11 kalbų.
- Tikrinti galima horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
- Ekraną ir matavimo verčių daviklį galima atskirti vieną nuo kito.

Paskirtis:

Dešininės eigos dinamometriniams įrankiams nustatyti ir kalibruoti.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo verčių keitiklis, indikatorius, maitinimo iš tinklo blokas, RS232C kabelis prijungimui prie kompiuterio arba spausdintuvo, 2 tvirtinimo varžtai ir kvadratinis adapteris tvirtame lagamine, **yra UKAS kalibravimo sertifikatas.**

Pastaba:

Sieninis laikiklis Nr. 654462.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	1500 Nm
Matavimo verčių keitiklio aukštis	100 mm
Adapteris su kvadratu	3/4 in
Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 1500 Nm
Indikatoriaus plotis	185 mm
Matavimo verčių keitiklio gylis	185 mm
Indikatoriaus gylis	104 mm
Svoris	7,3 kg
Matavimo verčių keitiklio plotis	106 mm
Indikatoriaus aukštis	128 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±0,5 %
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Sąsaja	RS232C sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

Priedai

Sieninis laikiklis, skirtas ProTest	654462
-------------------------------------	--------