

**Garant****Universalus kompaktiškas vamzdžių pjoviklis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	818100
GTIN	4045197595638
Produktų klasė	81C

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta konstrukcija atlaiko didžiausias apkrovas. Švarus ir užtikrintas pjūvis 4-iais iš eilės išdėstytais kreipiamaisiais ratukais.

Pagrindinis korpusas iš magnio slėginio liejinio. Su atsarginiais pjovimo ratukais Nr. 818110.

**Privalumai:**

Patvarus, nes pjovimo ratukas dengtas **TiN danga**. Jėgas tausojantis ir laiką taupantis darbas:

- **Ergonomiška rankena**
- **lengva konstrukcija**
- **Kreipiamieji ir pjovimo ratukai su adatiniais guoliais**
- **Išimamas rankinis užvartų nuėmiklis su TiN danga dengta S20 geležte.**

**Paskirtis:**

Universalus nerūdijančiojo plieno, aliuminių, žalvarinių ir varinių vamzdžių pjovimas.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo ratuko kiaurymė	4,85 mm
Pjovimo ratuko Ø	19 mm
Pjovimo ratuko plotis	6,2 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	3 - 35 mm
Svoris	335 g
Ilgis	165 mm

Plotis	65 mm
Aukštis	40 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius	4
Pjovimo ratukų skaičius	1
tinka žaliavai	Varis
tinka žaliavai	Aliuminis
tinka žaliavai	žalvaris
tinka žaliavai	VA
su terkšlės funkcija	ne
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

## Priedai

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm	814920 35
Ritininis kaištis	819630
Atsarginiai pjovimo ratukai	818110
Kreipiamieji ratukai su rutuliniais guoliais 16 vnt.	818025