

Garant**Universalus vamzdžių pjoviklis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	818150
GTIN	4045197595645
Produktų klasė	81C

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija atlaiko didžiausias apkrovas. Švarus ir užtikrintas pjūvis 4-iais iš eilės išdėstytais kreipiamaisiais ratukais.

Pagrindinis korpusas iš aliuminio slėginio liejinio. Terkšlės principu ir grįžtamąja spyruokle greitai reguliuojamas sraigtas. Su atsarginiais pjovimo ratukais Nr. 818110.

Privalumai:

Labai patvarus, nes pjovimo ratukas dengtas **TiN danga**. Jėgas tausojantis ir laiką taupantis darbas:

- **Ergonomiška rankena**
- **Lengva konstrukcija**
- **Kreipiamieji ir pjovimo ratukai su adatiniais guoliais**
- **Išimamas rankinis užvartų nuėmiklis su TiN danga dengta S20 geležte.**

Paskirtis:

Universalus nerūdijančiojo plieno, aliuminių, žalvarinių ir varinių vamzdžių pjovimas.

Techninis aprašymas

vamzdžiams, kurių išorinis Ø	6 - 76 mm
Pjovimo ratuko plotis	6,2 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė	4,85 mm
Pjovimo ratuko Ø	19 mm
Svoris	880 g

Ilgis	245 - 325 mm
Aukštis	40 mm
Plotis	100 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius	4
Pjovimo ratukų skaičius	1
tinka žaliavai	Varis
tinka žaliavai	Aliuminis
tinka žaliavai	žalvaris
tinka žaliavai	VA
su terkšlės funkcija	ne
Produkto rūšis	Vamzdžių pjoviklis

Priedai

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm	814920 35
Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 54 mm	814920 54
Atsarginiai pjovimo ratukai	818110
Ritininis kaištis	819630
Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 54E mm	814920 54E
Kreipiamieji ratukai su rutuliniais guoliais 16 vnt.	818035