



Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „ProTest“, Maksimalus sukimo momentas: 60Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

654460 60

GTIN

5060922231291

Produktų klasė

66D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtas korpusas iš aliuminio liejinio.
- Didelis LCD ekranas.
- Paprastas valdymas - tikrinimo būdas ir kt. pasirenkamas piktogramomis klaviatūroje.
- Vartotojo individualiai įvedamos reikiamo sukimo momento viršutinės ir apatinės tolerancijos ribos; akustinis arba optinis signalas (3 LED-ais) pasiekus arba viršijus reikiamą sukimo momentą.
- 3 taikymo režimai: nuolatinis, lenkimo taško aptikimas ir maksimalios vertės rodmuo.

Privalumai:

- Kontrolinis patikrinimas pagal DIN EN ISO 6789; tereikia tik įvesti reikalingą vertę - likusį darbą atlieka tikrintuvas.
- Rodmenys ekrane - 11 kalbų.
- Tikrinti galima horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.
- Ekraną ir matavimo verčių daviklį galima atskirti vieną nuo kito.

Paskirtis:

Dešininės eigos dinamometriniams įrankiams nustatyti ir kalibruoti.

Tiekimo sudėtis:

Matavimo verčių keitiklis, indikatorius, maitinimo iš tinklo blokas, RS232C kabelis prijungimui prie kompiuterio arba spausdintuvo, 2 tvirtinimo varžtai ir kvadratinis adapteris tvirtame lagamine, **yra UKAS kalibravimo sertifikatas.**

Pastaba:

Sieninis laikiklis Nr. 654462.

Techninis aprašymas

Indikatoriaus gylis	104 mm
Matavimo verčių keitiklio aukštis	100 mm
Indikatoriaus plotis	185 mm
maksimalus sukimo momentas	60 Nm
Matavimo verčių keitiklio gylis	185 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	1,2 - 60 Nm
Indikatoriaus aukštis	128 mm
Adapteris su kvadratu	1/4 in
Adapteris su kvadratu	3/8 in
Adapteris su kvadratu	1/2 in
Matavimo verčių keitiklio plotis	106 mm
Svoris	6,3 kg
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±0,5 %
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Sąsaja	RS232C sąsaja
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	O4
Produkto rūšis	Sukimo momento tikrintuvas

Paslaugos

Galimas DAkKS kalibravimas iš dešinės.Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 1000

020130 1000

020120 400

Kalibravimas dešinėjeSukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 400	
DAkKS kalibravimas iš abiejų pusiųSukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkKS kalibravimas iš abiejų pusiųSukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Maksimalus sukimo momentas 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
Galimas DAkKS kalibravimas iš dešinės.Sukimo momento kontrolės prietaisas / jutiklis Tipas 0,1-1100	020130 0,1-1100
Priedai	
Sieninis laikiklis, skirtas ProTest	654462