



Elektriko atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena ir sumažinto Ø geležtėmis Phillips varžtams izoliuotas, Kryžminių įpjovų dydis: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	668620 1
GTIN	4013288160140
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su kūgine briauna, dengta cinko fosfatais.

Mažesnio Ø geležtė su integruota apsaugine izoliacija giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės Ø = izoliacijos Ø priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Techninis aprašymas

Kryžminių įpjovų dydis	1
Varžtų Ø	2,1 – 3 mm
visas ilgis	178 mm
Geležtės ilgis	80 mm
Gamintojo pavadinimas	162 iS
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis	Atsuktuvai

