



Elektroninis dinamometrinis raktas, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	655345 12
GTIN	4045197503817
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfcolis, kgfm.

Tvirtas dinamometrinis raktas su smūgiams atspariu korpusu, 2K rankena, dideliu ekranu ir perjungiamą terškį. Paprastas valdymas dideliais mygtukais. Kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas, suveikia **optinis ir akustinis signalas**. Galima pasirinkti tarp dviejų darbo režimų - su maksimalios arba esamosios vertės rodmeniu. Kaupiklis gali išsaugoti iki 50 matavimo verčių. Perjungiamą terškį su išmetikliu. **Laisvai pasirenkama jėgos panaudojimo vieta**. Matavimas išlieka visada tikslus, nepriklausomai nuo to, už kurios rakto vietos suimsite.

Paskirtis:

Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Pagal laikrodžio rodyklę $\pm 2\%$, prieš laikrodžio rodyklę $\pm 3\%$.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	12 Nm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Svoris	650 g
Paleidimas	0,01 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±3 %
Keičiami įrankiai	įstatomas įrankis
Sūkių momento ribos	2,4 - 12 Nm
Baterijų kiekis	1
Bendras ilgis L	216 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Feedback	rodantis
Norma	DIN EN ISO 6789
Indikatorius	skaitmeninis
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Padalos vertė, pasirenkama	lbfin
Padalos vertė, pasirenkama	kgfm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	176,3 mm
Kalibravimas	O3
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	taip

Matavimo prietaisai	elektroninė
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Baterijos tipas	LR3
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2
DAkKS kalibravimasDvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2

Priedai

Trumpas atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležties ilgis 45 mm	664311 45
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6
Atsuktuvus su platėjančia monetos formos geležte Geležties ilgis 45 mm	664310 45
Baterijų skyriaus dangtelis Tipas 1	655346 1
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6