



## Elektriko atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena ir sumažinto Ø geležtėmis Phillips varžtams izoliuotas, Kryžminių įpjovų dydis: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	668620 2
GTIN	4013288160164
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

**Ergonomiškos formos rankena** iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su kūgine briauna, dengta cinko fosfatais.

**Mažesnio Ø geležtė su integruota apsaugine izoliacija** giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės Ø = izoliacijos Ø priekinėje geležtės srityje).

#### Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

### Techninis aprašymas

Geležtės ilgis	100 mm
Kryžminių įpjovų dydis	2
visas ilgis	205 mm
Varžtų Ø	3,1 – 5,2 mm
Gamintojo pavadinimas	162 iS
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis	Atsuktuvai

