



Elektromechaninis dinamometrinis raktas, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	655290 200
GTIN	4018754175659
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Unikalus elektromechaninis raktas, kuris turi dvi funkcijas: „rodymo“ ir „atlaisvinimo“. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, raktas atsilaisvina ir išgirstamas bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio mechaninio dinamometrinio rakto. Pasiekta vertė rodoma ekrane ir gali būti perkelta į kompiuterį. Papildomas režimas „Rodymas“ nuolat rodo tuo metu esantį sukimo momentą. Išsaugojama ir dokumentuojama iki 7500 priveržimo verčių. Automatinis mygtukų blokavimas apsaugo nuo netyčinio parametrų pakeitimo. Nuo pašalinių asmenų veiksmų galima apsisaugoti PIN kodu. Rakto matavimo ribos labai plačios. Integruotas automatinis kalibravimo priminimas pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą.

Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.

- **Paprastas duomenų suvedimas:** jei įstatomo įrankio paties ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai skaičiuoti pagal formules.
- **QuickRelease:** patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
- **Tvirtas, kompaktiškas korpusas.**
- **Nustatomos tolerancijos ribos, kurias pasiekus, gerai matomame ekrane pasikeičia spalvos.**
- **Paprastas valdymas; visoms funkcijoms ir meniu valdymui užtenka 4 mygtukų.**
- **2 komponentų rankena, atspari alyvai, tepalams, kurui, stabdžių skysčiui ir Skydrol.**
- **USB sąsaja duomenų nuskaitymui.**

Su įstatoma perjungiamo terškėle.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T₁ = nustatomas sukimo momentas

T₂ = nurodytas sukimo momentas

Tiekimo sudėtis:

Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 100 ir 200) arba tvirta lakštinio plieno dėžė (nuo dyd. 400) ir 2 baterijos (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Priedai pasirinktinai:

USB adapteris, kištukinės jungties laidas, programinė įranga SENSOMASTER 4.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Svoris	1663 g
Reguliuojamas suveikimas	0,5 Nm
Paleidimas	0,1 Nm
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Sūkių momento ribos	20 - 200 Nm
Sūkių momento ribos	15 - 150 lbfft
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Sūkių momento ribos	180 - 1800 lbfin
Serija	MANOSKOP® 730DR
Feedback	rodantis
Feedback	ryškus
Feedback	akustinis signalas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbfin
Padalos vertė, pasirenkama	lbfft

Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	515 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Indikatorius	skaitmeninis
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Norma	DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	540 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	25 mm
Bendras ilgis L	594 mm
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešinysis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sąsaja	USB sąsaja
Duomenys protokoluojami	taip
Matavimo prietaisai	elektroninė
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Baterijos tipas	Mignon, AA
Maitinimas	Baterijos
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

020020 1000

DAkks kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

Priedai

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4HD in

657600 2-3/4HD

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657600 2-1/2

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6

081551 LR6

Įstatoma perjungiamo terklė išmetiklio QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in

657590 2-1/2

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in

657600 2-3/4

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6

081561 LR6