



Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Pozidriv varžtams izoliuoti, Kryžminių įpjovų dydis: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	668700 2
GTIN	4013288191137
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Techninis aprašymas

Kryžminių įpjovų dydis	2
Geležtės viršūnė	Lasertip
visas ilgis	205 mm
Varžtų Ø	3,1 – 5,2 mm
Geležtės ilgis	100 mm
Gamintojo pavadinimas	165 i PZ VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvai
Produkto rūšis	Atsuktuvai

