



Elektromechaninis dinamometrinis raktas, Maksimalus sukimo momentas: 650Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	655290 650
GTIN	4018754187638
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Unikalus elektromechaninis raktas, kuris turi dvi funkcijas: „rodymo“ ir „atlaisvinimo“. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, raktas atsilaisvina ir išgirstamas bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio mechaninio dinamometrinio rakto. Pasiekta vertė rodoma ekrane ir gali būti perkelta į kompiuterį. Papildomas režimas „Rodymas“ nuolat rodo tuo metu esantį sukimo momentą. Išsaugojama ir dokumentuojama iki 7500 priveržimo verčių. Automatinis mygtukų blokavimas apsaugo nuo netyčinio parametrų pakeitimo. Nuo pašalinių asmenų veiksmų galima apsisaugoti PIN kodu. Rakto matavimo ribos labai plačios. Integruotas automatinis kalibravimo priminimas pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą.

Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.

- **Paprastas duomenų suvedimas:** jei įstatomo įrankio paties ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai skaičiuoti pagal formules.
- **QuickRelease:** patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
- **Tvirtas, kompaktiškas korpusas.**
- **Nustatomos tolerancijos ribos, kurias pasiekus, gerai matomame ekrane pasikeičia spalvos.**
- **Paprastas valdymas; visoms funkcijoms ir meniu valdymui užtenka 4 mygtukų.**
- **2 komponentų rankena, atspari alyvai, tepalams, kurui, stabdžių skysčiui ir Skydrol.**
- **USB sąsaja duomenų nuskaitymui.**

Su įstatoma perjungiamo terškšle.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekimo sudėtis:

Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 100 ir 200) arba tvirta lakštinio plieno dėžė (nuo dyd. 400) ir 2 baterijos (1,5 V Mignon / AA / LR6).

Priedai pasirinktinai:

USB adapteris, kištukinės jungties laidas, programinė įranga SENSOMASTER 4.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	650 Nm
Paleidimas	0,1 Nm
Reguliuojamas suveikimas	1 Nm
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Svoris	3767 g
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Sūkių momento ribos	65 - 650 Nm
Sūkių momento ribos	48 - 480 lbfft
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Baterijų kiekis	2
Sūkių momento ribos	580 - 5800 lbfin
Serija	MANOSKOP® 730DR
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	837 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	25 mm
Bendras ilgis L	920 mm
Feedback	rodantis

Feedback	ryškus
Feedback	akustinis signalas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Indikatorius	skaitmeninis
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l ₃]	862 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf _{in}
Padalos vertė, pasirenkama	lbf _{ft}
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sąsaja	USB sąsaja
Duomenys protokoluojami	taip
Matavimo prietaisai	elektroninė
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Baterijos tipas	Mignon, AA
Maitinimas	Baterijos
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkkS kalibravimas
Dinamometrinis raktas
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

020010 1000

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6
Įstatoma perjungiamo terkšlėsu išmetikliu QuickRelease Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657590 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657600 2-3/4
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657600 2-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4HD in	657600 2-3/4HD
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6