

Garant

Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas „TWdrive“ su įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 400Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	655255 400
GTIN	4045197614452
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

Tikslus elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas patikimai užveržia varžtus ir patikrina jų priveržimą. Aiškus OLED ekranas su spalvotais rodmenimis, labai paprastas meniu valdymas. Tvirtas raktas su kompaktišku korpusu ir stabilium kvadratišku vamzdžiu, kurį galima naudoti greitai ir universaliai naudojant „Tiesioginį režimą“. Galima suprogramuoti iki 200 vartotojui specifinių sukimo atvejų, kuriuos galima pavaizduoti schemose. 4 matavimo režimai: Sukimo momentas ir sukimo kampas. Labai patikimi rezultatai, nes sukimo momentas matuojamas kontroliuojant kampą, o kampas - kontroliuojant sukimo momentą. Galima saugoti iki 2500 matavimo verčių. Programuojamas kompiuteriu, slaptažodžiu galima apsaugoti nuo pašalinių prieigų. Sukimo kampą galima matuoti be kontrolinės svirties. Galima nurodyti tikslines vertes ir tolerancijas. Darbiniai režimai Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė). Integruotas automatinis kalibravimo priminimas pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą. Dinamometrinis raktas / kampamatis **ypatingai ergonomiškas ir patogus naudoti.**

Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.

- **Perjungiamo terkšlė su išmetikliu.**
- **Paprastas duomenų suvedimas: Jei įrankio paties ilgis kitas, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai skaičiuoti pagal formules.**
- **QuickRelease: Patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.**
- **Duomenų išvestis: USB sąsaja leidžia kompiuteryje nuskaityti ir įvertinti išsaugotus duomenis.**
- **Įspėjamieji signalai: – akustinis (zvimbimas) – optinis (3 LED-ais spalvotame ekrane) - juntamas (vibruojanti rankena)**
- **Saugu naudotis. Vienas mygtukas - viena funkcija.**
- **Patogus reguliavimas**

Tikslumas $\pm 2\%$.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tiekimo sudėtis:

Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 400; lakštinio plieno dėžėje) ir 3 baterijos (1,5 V Mignon / AA / LR6), USB duomenų kabelis ir programinė įranga matavimo duomenims perduoti.

Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas

Užveržimo momento matavimo tikslumas: $\pm 2\%$

Sukimo kampo matavimo tikslumas: $\pm 2\%$

Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Sąsaja: USB sąsaja

Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Sūkių momento ribos: 40 - 400 Nm

Paleidimas: 0,1 Nm

Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I_2]: 34 mm

Pavaros keturbriaunis: 3/4 in

Įstatomų įrankių laikiklis: 14×18 mm

Techninis aprašymas

Pavaros keturbriaunis	3/4 in
maksimalus sukimo momentas	400 Nm
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Paleidimas	0,1 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	$\pm 2\%$
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Sūkių momento ribos	40 - 400 Nm
Įmontuotų baterijų Nr.	081557 LR6
Baterijų kiekis	3
Serija	TWdrive
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Feedback	rodantis
Atlaisvinimo vertės nustatymas	skaitmenin., reguliuojam.
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo principas	Vibracijos variklis
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Padalos vertė, pasirenkama	lbf·in

Padalos vertė, pasirenkama	lbfft
Norma	DIN EN ISO 6789
Indikatorius	skaitmeninis
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	823 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Matavimo būdas	Sukimo kampas
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	34 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	784,5 mm
Kalibravimas	O3
Kalibravimas	O5
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Sąsaja	USB sąsaja
Sukimo kampo matavimo tikslumas	±2 %
Duomenys protokoluojami	taip
Matavimo prietaisai	elektroninė
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Žymėjimaslazeriu Tipas	018940
KalibravimasDinamometrinis raktas, iš abiejų pusių Maksimalus sukimo momentas 400/2 Nm	020030 400/2
KalibravimasDinamometrinis raktas Tipas W	020070 W
DAkS kalibravimasDvipusis dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000/2 Nm	020040 1000/2

Priedai

Šarminių mangano baterijų komplektas Tarptautinis dydis LR6	081558 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Įstatoma perjungiamo terkšlėsu išmetiklio Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657582 2-1/2
Įstatoma terkšlėsu išmetiklio Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657580 2-1/2
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657600 2-3/4
Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas „TWdrive“ be įstatomo įrankio Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	655250 400